

VDF TORX Vite legno/metallo con testa TORX, Acciaio, EG, M10 Vite, 120 mm

CODICE A CATALOGO

VDFM10120

CARATTERISTICHE

Vite filettata per legno con fissaggio filettato metrico

Testa TORX®



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 593370

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Diametro della vite (Sc): 10

Lunghezza (L): 120mm

A.: 60 mm


C: 50 mm

TORX®: T25

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non utilizzare HEX quando la lunghezza è pari a 50,0 mm.

Nessuna testa TORX® per le viti in acciaio inox.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

