

# Vite VDF TORX legno/metallo con testa TORX, S304, vite M8, 50 mm



## CODICE A CATALOGO

**VDFM8050S4**

## CARATTERISTICHE

Vite filettata per legno con fissaggio filettato metrico

Testa TORX®

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 400477

Materiale: Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)

Diametro della vite (Sc): 8

Lunghezza (L): 50mm

A.: 28 mm


C: 15 mm

TORX®: T25

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non utilizzare HEX quando la lunghezza è pari a 50,0 mm.

Nessuna testa TORX® per le viti in acciaio inox.



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

