

Staffa a C per passerella a filo PEMSA, 365 mm



CODICE A CATALOGO

WBT300CBRKT

CARATTERISTICHE

Facilità d'uso, funzione di collegamento rapido

Ideale per installazioni a soffitto, a parete e su profilati

Accesso per l'installazione del cavo lateralmente

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 820340

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato



Lunghezza 1 (L1): 137 mm

Lunghezza 2 (L2): 365 mm

Larghezza (W): 54 mm

Altezza (H): 190 mm

Carico statico: 245N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

