

Wire Basket Tray C Bracket, 450 mm, Electrogalvanized

CODICE A CATALOGO

WBTCBRKT18



Engineered for efficiency and adaptability, the nVent CADDY Wire Basket Tray C Bracket is a fast and simple component of modern cable management systems. Designed to streamline installation processes, this bracket excels in both hard-ceiling and two-tier wall mounting scenarios, offering contractors a reliable and time-saving solution for complex environments.

The C Bracket ensures that high-performance, low-voltage and data cables are securely supported with minimal effort. Simply pair with the nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support or nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice and quickly fasten it to the wire basket tray to create a robust framework for layered tray runs. This combination not only enhances structural integrity but also provides the flexibility needed for multi-tiered installations, accommodating evolving infrastructure demands without compromising safety or performance.

CARATTERISTICHE

Easy-to-use quick connect feature

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support and nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice

Side load access for cable installation

Ideal for ceiling, wall and channel installations

Side load access for simple cable installation



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Altezza (H): 200.03 mm

Larghezza (W): 41.4 mm



Lunghezza (L): 499.11mm

Lunghezza 1 (L1): 139.7 mm

Dimensione del foro (HS): 7.137 mm

Peso unitario: 1.27 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/GRDDT

