

Clip trave profilo strut, acciaio, ZC, putrella 16 mm max, foro 13 mm



CODICE A CATALOGO

ZTA605

CARATTERISTICHE

Clip per il fissaggio del lato aperto del profilo strut a una trave

Idoneo per tutti i profili strut

Richiede un'installazione a coppie

Fissaggio strutturale alle travi per il supporto di nVent CADDY Eristrut

Testato Secondo Specifiche FM®

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 388080

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Spessore della flangia (FT): 16 mm Max

Dimensione del foro (HS): 13 mm

Lunghezza (L): 49mm

Spessore (T): 6 mm



Larghezza (W): 40 mm

Carico statico: 2040N

Vite inclusa: N.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I carichi indicati sono basati sull'installazione, con bulloneria M12 e di profilo strut tipo A.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

