

Tubo protettivo EM-P sul fermo della flangia



CARATTERISTICHE

Per l'installazione è necessario solo un martello

Disponibile per conduit metallici, rigidi, IMT e in alluminio


Ruota su 360°

Materiale: Acciaio armonico
Finitura: nVent CADDY Armour



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Spessore della flangia (FT)	Carico statico limite (F)	Certificazioni
12P24	175110	22 - 30 mm	3 - 8 mm	110N	
12P58	175120	22 - 30 mm	8 - 14 mm	110N	
12P912	175130	22 - 30 mm	14 - 20 mm	110N	
16P24	175140	30 - 35 mm	3 - 8 mm	110N	
16P58	175150	30 - 35 mm	8 - 14 mm	110N	
16P912	175160	30 - 35 mm	14 - 20 mm	110N	
8P24	172150	18 - 22 mm	3 - 8 mm	110N	ITB
8P58	172160	18 - 22 mm	8 - 14 mm	110N	ITB
8P912	175100	18 - 22 mm	14 - 20 mm	110N	ITB



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

