


Sistema di supporto per segnali ESS UH senza cinghia



CARATTERISTICHE

La clip inclusa si monta su bandella preforata ESS ST per il fissaggio al tubo

Completo di coperchio in plastica, dado M8 e due fori per viti aggiuntive con diametro di 4 mm



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro della vite (Sc)	Altezza (H)	Larghezza (W)
ESSUH	599501	Acciaio, Policarbonato	Prezincato	8	55 mm	105 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B
ESSUH	599501	11 mm	36 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

