

Protezione flangia per morsetto a C multifunzione

CARATTERISTICHE

Progettato per proteggere la verniciatura di travi metalliche




SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro della vite (Sc)
SPPM6HD	336200	Acciaio	Zincata a caldo	6
SPPM6S4	336220	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		6
SPPM8HD	336210	Acciaio	Zincata a caldo	8
SPPM8S4	336230	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		8

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Quando sono utilizzate piastre di protezione verniciate, l'intervallo di serraggio è ridotto di circa 3 mm e il carico ammissibile deve essere ridotto del 20%.

La punta della vite deve essere posizionata in modo da non danneggiare la vernice della struttura in acciaio.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

