

H-MSM tubo protettivo/morsetto da tubo a flangia, montaggio laterale



CARATTERISTICHE

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi

La clip con chiusura a scatto ruota di 360°

Per l'installazione è necessario solo un martello



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	Spessore della flangia (FT)	Carico statico	Certificazioni
12M24SMS1	179690	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	3 - 8 mm	90N	
12M58SMS1	179700	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	90N	
16M24SM	173720	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
16M58SM	173730	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	Spessore della flangia (FT)	Carico statico	Certificazioni
16M912SM	173740	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL
20M24SM	171720	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
20M58SM	173770	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	120N	
20M912SM	173780	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	120N	
24M24SM	176690	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
24M58SM	173800	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
24M912SM	173810	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	120N	UL, cUL
32M24SM	173830	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL
32M58SM	173840	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL
6M24SM	173640	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL
6M58SM	171980	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
6M912SM	173650	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	14 - 20 mm	120N	
812M1318SM	160145	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	120N	cUL, UL
812M24SM	160050	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	120N	ITB, cUL, UL

812M58SM	160060	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, ITB, UL
812M912SM	160070	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL, ITB

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	Spessore della flangia (FT)	Carico statico	Certificazioni
8M24SMS1	179650	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	90N	
8M912SMS1	179670	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	90N	

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

