


# H-PSM da tubo protettivo a clip a flangia, montaggio laterale



## CARATTERISTICHE

Per l'installazione è necessario solo un martello


Disponibile per conduit metallici, rigidi e in alluminio

Ruota su 360°

**Orientamento:** Montaggio laterale  
**Materiale:** Acciaio armonico  
**Finitura:** nVent CADDY Armour

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Diametro esterno (OD) | Spessore della flangia (FT) | Carico statico limite (F) |
|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 12P24SM           | 175220          | 22 - 30 mm            | 3 - 8 mm                    | 111N                      |
| 12P58SM           | 175230          | 22 - 30 mm            | 8 - 14 mm                   | 111N                      |
| 12P912SM          | 175240          | 22 - 30 mm            | 14 - 20 mm                  | 111N                      |
| 16P24SM           | 175260          | 30 - 35 mm            | 3 - 8 mm                    | 111N                      |
| 16P58SM           | 175270          | 30 - 35 mm            | 8 - 14 mm                   | 111N                      |
| 16P912SM          | 175280          | 30 - 35 mm            | 14 - 20 mm                  | 111N                      |
| 8P24SM            | 175180          | 18 - 22 mm            | 3 - 8 mm                    | 111N                      |
| 8P4SM             | 175170          | 18 - 22 mm            | 2 - 3 mm                    | 111N                      |
| 8P58SM            | 175190          | 18 - 22 mm            | 8 - 14 mm                   | 111N                      |
| 8P912SM           | 175200          | 18 - 22 mm            | 14 - 20 mm                  | 111N                      |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

