


Clip a flangia a martello, montaggio laterale

CARATTERISTICHE

Fornisce un fissaggio per cavi, ganci a S, catene, nVent CADDY Speed Link o altri assemblaggi a flange e profili

Adatto alla maggior parte delle travi


Per l'installazione è necessario solo un martello



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Spessore della flangia (FT)	Dimensione del foro (HS)	Carico statico	Certificazioni
2H4	170010	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	7.1 mm	700N	ITB, UL, cUL
4H1318	170045	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL
4H24	170020	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB
4H24R5	191018	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, UL
4H24S1	179610	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	7.1 mm	650N	

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Spessore della flangia (FT)	Dimensione del foro (HS)	Carico statico	Certificazioni
4H24SP25	172320	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H58	170030	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	UL, CE, 4H, EM, EBC, cUL, ITB
4H58R5	191019	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	cUL, CE, 4H, EM, EBC, UL
4H58S1	179620	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	7.1 mm	650N	
4H58SP25	172350	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H912	170040	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB
4H912R5	191045	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, UL
4H912S1	179630	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	7.1 mm	650N	
4H912SP25	172380	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

