

Morsetto per tubi HD NI per impieghi pesanti, antincendio/irrigatore

CARATTERISTICHE

Il dado del connettore con saldatura ad angolo è dotato di parti piane per l'uso con chiavi



Materiale: Acciaio



SPECIFICHE

Table 1/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Dado incluso	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)
HDN024HD	575002	Sì	Zincata a caldo	20 - 24 mm	15	M8, M10
HDN030	577003	Sì	Elettrozincato	25 - 30 mm	20	M8, M10
HDN035	577004	Sì	Elettrozincato	31 - 35 mm	25	M8, M10
HDN045HD	575006	Sì	Zincata a caldo	40 - 45 mm	32	M8, M10
HDN059	577008	Sì	Elettrozincato	54 - 59 mm		M8, M10
HDN059HD	575008	Sì	Zincata a caldo	54 - 59 mm		M8, M10
HDN102	577014	Sì	Elettrozincato	95 - 102 mm		M10, M12

Codice a catalogo	Numero articolo	Dado incluso	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)
HDN108	577015	Sì	Elettrozincato	102 - 108 mm		M10, M12
HDN129HD	575018	Sì	Zincata a caldo	124 - 129 mm		M10, M12
HDN140	577019	Sì	Elettrozincato	133 - 140 mm		M10, M12
HDN155	577021	Sì	Elettrozincato	149 - 155 mm		M12, M16
HDN173	577023	Sì	Elettrozincato	167 - 173 mm	150	M12, M16
HDN173HD	575023	Sì	Zincata a caldo	167 - 173 mm	150	M12, M16
HDN182	577024	Sì	Elettrozincato	176 - 182 mm		M12, M16
HDN205	577026	Sì	Elettrozincato	199 - 205 mm		M12, M16
HDN216	577027	Sì	Elettrozincato	207 - 216 mm		M12, M16
HDN226	577028	Sì	Elettrozincato	219 - 226 mm	200	M12, M16
HDN226HD	575028	Sì	Zincata a caldo	219 - 226 mm	200	M12, M16
HDN236	577029	Sì	Elettrozincato	227 - 236 mm		M16, M20
HDN316	577068	Sì	Elettrozincato	305 - 316 mm		M16, M20

Table 2/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Dado incluso	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)
HDN020EG	579042	Sì	Elettrozincato	26 - 31 mm	20	M8, M10
HDN020G	579122	Sì	GEOMET® 321	26 - 31 mm	20	M8, M10
HDN025EG	579043	Sì	Elettrozincato	31 - 37 mm		M8, M10
HDN025G	579123	Sì	GEOMET® 321	31 - 37 mm		M8, M10
HDN032EG	579044	Sì	Elettrozincato	38 - 44 mm	32	M8, M10
HDN032G	579124	Sì	GEOMET® 321	38 - 44 mm	32	M8, M10
HDN040EG	579045	Sì	Elettrozincato	46 - 53 mm	40	M8, M10
HDN040G	579125	Sì	GEOMET® 321	46 - 53 mm	40	M8, M10
HDN047EG	579046	Sì	Elettrozincato	54 - 60 mm		M8, M10
HDN047G	579126	Sì	GEOMET® 321	54 - 60 mm		M8, M10
HDN050EG	579047	Sì	Elettrozincato	60 - 68 mm	50	M8, M10

Codice a catalogo	Numero articolo	Dado incluso	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)
HDN050G	579127	Sì	GEOMET® 321	60 - 68 mm	50	M8, M10
HDN060EG	579048	Sì	Elettrozincato	66 - 73 mm		M8, M10
HDN060G	579128	Sì	GEOMET® 321	66 - 73 mm		M8, M10
HDN065EG	579049	Sì	Elettrozincato	74 - 81 mm	65	M10, M12
HDN065G	579129	Sì	GEOMET® 321	74 - 81 mm	65	M10, M12
HDN075EG	579051	Sì	Elettrozincato	82 - 88 mm		M10, M12
HDN075G	579131	Sì	GEOMET® 321	82 - 88 mm		M10, M12
HDN080EG	579052	Sì	Elettrozincato	88 - 97 mm	80	M10, M12
HDN080G	579132	Sì	GEOMET® 321	88 - 97 mm	80	M10, M12

Table 3/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Dado incluso	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)
HDN085EG	579053	Sì	Elettrozincato	93 - 100 mm		M10, M12
HDN085G	579133	Sì	GEOMET® 321	93 - 100 mm		M10, M12
HDN095EG	579054	Sì	Elettrozincato	101 - 109 mm		M10, M12
HDN095G	579134	Sì	GEOMET® 321	101 - 109 mm		M10, M12
HDN100EG	579055	Sì	Elettrozincato	110 - 118 mm	100	M10, M12
HDN100G	579135	Sì	GEOMET® 321	110 - 118 mm	100	M10, M12
HDN110EG	579056	Sì	Elettrozincato	116 - 126 mm		M10, M12
HDN110G	579136	Sì	GEOMET® 321	116 - 126 mm		M10, M12
HDN120EG	579057	Sì	Elettrozincato	130 - 141 mm		M12, M16
HDN120G	579137	Sì	GEOMET® 321	130 - 141 mm		M12, M16
HDN125EG	579058	Sì	Elettrozincato	136 - 147 mm	125	M12, M16
HDN125G	579138	Sì	GEOMET® 321	136 - 147 mm	125	M12, M16
HDN140EG	579059	Sì	Elettrozincato	144 - 154 mm		M12, M16

Codice a catalogo	Numero articolo	Dado incluso	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)
HDN140G	579139	Sì	GEOMET® 321	144 - 154 mm		M12, M16
HDN150EG	579061	Sì	Elettrozincato	160 - 169 mm	150	M12, M16
HDN150G	579141	Sì	GEOMET® 321	160 - 169 mm	150	M12, M16
HDN180EG	579062	Sì	Elettrozincato	170 - 180 mm		M12, M16
HDN180G	579142	Sì	GEOMET® 321	170 - 180 mm		M12, M16
HDN190EG	579063	Sì	Elettrozincato	202 - 214 mm		M12, M16
HDN190G	579143	Sì	GEOMET® 321	202 - 214 mm		M12, M16

Table 4/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Dado incluso	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)
HDN200EG	579064	Sì	Elettrozincato	219 - 230 mm	200	M12, M16
HDN200G	579144	Sì	GEOMET® 321	219 - 230 mm	200	M12, M16
HDN250EG	579065	Sì	Elettrozincato	273 - 283 mm	250	M20
HDN250G	579145	Sì	GEOMET® 321	273 - 283 mm	250	M20
HDN300EG	579066	Sì	Elettrozincato	317 - 333 mm	300	M20
HDN300G	579146	Sì	GEOMET® 321	317 - 333 mm	300	M20
HDN350EG	579067	Sì	Elettrozincato	349 - 365 mm	350	M20
HDN350G	579147	Sì	GEOMET® 321	349 - 365 mm	350	M20
HDN400EG	579068	Sì	Elettrozincato	395 - 411 mm	400	M20
HDN400G	579148	Sì	GEOMET® 321	395 - 411 mm	400	M20
HDN450EG	579069	Sì	Elettrozincato	447 - 463 mm	450	M20
HDN450G	579149	Sì	GEOMET® 321	447 - 463 mm	450	M20
HDN500EG	579071	Sì	Elettrozincato	499 - 512 mm	500	M20
HDN500G	579151	Sì	GEOMET® 321	499 - 512 mm	500	M20
HDN015EG	579041	Sì	Elettrozincato	18 - 23 mm	15	M8, M10
HDN015G	579121	Sì	Elettrozincato	18 - 23 mm	15	M8, M10

Table 1/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro della vite (Sc)	Diametro vite con sistema metrico (Sc)	Lunghezza della vite (L)
HDN024HD	575002	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN030	577003	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN035	577004	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN045HD	575006	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN059	577008	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN059HD	575008	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN102	577014	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN108	577015	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN129HD	575018	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN140	577019	40 mm	4 mm	8 mm	M8	40mm
HDN155	577021	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN173	577023	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN173HD	575023	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN182	577024	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN205	577026	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN216	577027	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN226	577028	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN226HD	575028	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN236	577029	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN316	577068	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm

Table 2/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro della vite (Sc)	Diametro vite con sistema metrico (Sc)	Lunghezza della vite (L)
HDN020EG	579042	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN020G	579122	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN025EG	579043	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN025G	579123	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN032EG	579044	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN032G	579124	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN040EG	579045	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN040G	579125	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN047EG	579046	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN047G	579126	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro della vite (Sc)	Diametro vite consistema metrico (Sc)	Lunghezza della vite (L)
HDN050EG	579047	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN050G	579127	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN060EG	579048	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN060G	579128	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN065EG	579049	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN065G	579129	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN075EG	579051	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN075G	579131	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN080EG	579052	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN080G	579132	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm

Table 3/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro della vite (Sc)	Diametro vite con sistema metrico (Sc)	Lunghezza della vite (L)
HDN085EG	579053	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN085G	579133	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN095EG	579054	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN095G	579134	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDN100EG	579055	30 mm	3 mm	10 mm	M10	40mm
HDN100G	579135	30 mm	3 mm	10 mm	M10	40mm
HDN110EG	579056	30 mm	3 mm	10 mm	M10	40mm
HDN110G	579136	30 mm	3 mm	10 mm	M10	40mm
HDN120EG	579057	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN120G	579137	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN125EG	579058	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN125G	579138	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN140EG	579059	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN140G	579139	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN150EG	579061	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN150G	579141	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN180EG	579062	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN180G	579142	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN190EG	579063	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN190G	579143	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm

Table 4/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro della vite (Sc)	Diametro vite con sistema metrico (Sc)	Lunghezza della vite (L)
HDN200EG	579064	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN200G	579144	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN250EG	579065	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDN250G	579145	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDN300EG	579066	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDN300G	579146	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDN350EG	579067	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDN350G	579147	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDN400EG	579068	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm
HDN400G	579148	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm
HDN450EG	579069	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm
HDN450G	579149	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm
HDN500EG	579071	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm
HDN500G	579151	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm
HDN015EG	579041	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDN015G	579121	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm

Table 1/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDN024HD	575002	2000N	
HDN030	577003	2000N	VdS G4090030, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
HDN035	577004	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB
HDN045HD	575006	2000N	VdS G4090030, FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN059	577008	2000N	VdS G4090030, ITB
HDN059HD	575008	2000N	VdS G4090030
HDN102	577014	3500N	AON Fire Protection, BB019, pipe hangers, VdS G4090030, ITB
HDN108	577015	3500N	VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN129HD	575018	5000N	VdS G4090030
HDN140	577019	5000N	ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers, VdS G4090030
HDN155	577021	5000N	ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers, VdS G4090030
HDN173	577023	5000N	AON Fire Protection, BB019, pipe hangers, FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB
HDN173HD	575023	5000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDN182	577024	8500N	ITB
HDN205	577026	8500N	ITB
HDN216	577027	8500N	ITB
HDN226	577028	8500N	ITB, VdS G4090030
HDN226HD	575028	8500N	VdS G4090030
HDN236	577029	10000N	ITB
HDN316	577068	10000N	ITB

Table 2/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDN020EG	579042	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN020G	579122	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN025EG	579043	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN025G	579123	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN032EG	579044	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN032G	579124	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN040EG	579045	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN040G	579125	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN047EG	579046	2000N	
HDN047G	579126	2000N	
HDN050EG	579047	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN050G	579127	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN060EG	579048	3500N	
HDN060G	579128	3500N	
HDN065EG	579049	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN065G	579129	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN075EG	579051	3500N	
HDN075G	579131	3500N	
HDN080EG	579052	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN080G	579132	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components

Table 3/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDN085EG	579053	3500N	
HDN085G	579133	3500N	


Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDN095EG	579054	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN095G	579134	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN100EG	579055	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN100G	579135	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN110EG	579056	5000N	
HDN110G	579136	5000N	
HDN120EG	579057	5000N	
HDN120G	579137	5000N	
HDN125EG	579058	5000N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN125G	579138	5000N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN140EG	579059	5000N	
HDN140G	579139	5000N	
HDN150EG	579061	5000N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN150G	579141	5000N	FM Approved, Pipe Hanger Components
HDN180EG	579062	8500N	
HDN180G	579142	8500N	
HDN190EG	579063	8500N	
HDN190G	579143	8500N	

Table 4/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDN200EG	579064	8500N	
HDN200G	579144	8500N	
HDN250EG	579065	10000N	
HDN250G	579145	10000N	
HDN300EG	579066	12500N	
HDN300G	579146	12500N	
HDN350EG	579067	12500N	
HDN350G	579147	12500N	
HDN400EG	579068	12500N	
HDN400G	579148	12500N	
HDN450EG	579069	12500N	
HDN450G	579149	12500N	
HDN500EG	579071	12500N	
HDN500G	579151	12500N	
HDN015EG	579041	2000N	

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDN015G	579121	2000N	

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT 10

