

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a Multi-Function Clip attachment. The Assembly simplifies cable management by offering quick attachment to threaded rod or wire without the need for screws or special tools.

Engineered for high-performance data cable management, this system supports Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic cables with superior fill capacity and load ratings compared to most non-continuous alternatives. The Assemblies' rounded edges ensure proper bend radius support, protecting cable integrity and optimizing performance.

CARATTERISTICHE

Fully adjustable and easy to relocate to accommodate changes once installed

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro	Area	Capacità del cavo, Cat 5e
CAT16HP4Z34	181217	Acciaio, Spring Acciaio	Prezincato, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro	Area	Capacità del cavo, Cat 5e
CAT21HP4Z34	181258	Acciaio, Spring Acciaio	Prezincato, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174m ²	50
CAT32HP4Z34	181218	Acciaio, Spring Acciaio	Prezincato, nVent CADDY Armour	50 mm	2561m ²	90

Table 2/2						
Codice a catalogo	Numero articolo	Capacità del cavo, Cat 6	Capacità del cavo, Cat 6A	Dimensione del filo	Dimensione barra	Carico statico
CAT16HP4Z34	181217	15	10	3.9 - 4.8 mm ²	4, 6, 8, 10	130N
CAT21HP4Z34	181258	40	25	3.9 - 4.8 mm ²	4, 6, 8, 10	130N
CAT32HP4Z34	181218	60	35	3.9 - 4.8 mm ²	4, 6, 8, 10	130N

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

