

Morsetto per trave con montante interno con bullone



CARATTERISTICHE

Clip a U per fissare il lato posteriore del profilo strut a una trave

Vite a testa esagonale inclusa

Richiede un'installazione a coppie



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Spessore della flangia (FT)	Larghezza (W)	Diametro della vite (Sc)	Carico statico
ZT606HDEG	313270	Acciaio	Zincata a caldo, Elettrozincato	28 mm Max	30 mm	10	2900N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il Carico statico è basato sull' utilizzo di una coppia di morsetti per profilo strut.

Includere lo spessore del profilo dello strut quando si calcola lo spessore della flangia.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

