

J-ti/T asta a C fermo Purlin



CARATTERISTICHE

Si fissa a travetti e putrelle metalliche a C


Supporto delle barre filettate

La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale

Materiale: Acciaio armonico
Finitura: nVent CADDY Armour

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Tipo di foro	Spessore della flangia (FT)	A.	Carico statico
J1M10TI	175050	10 mm	Filettata	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M6TI	174870	6 mm	Filettata	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M8TI	174960	8 mm	Filettata	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1T10	160220	11 mm	Semplice	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J2M10TI	175060	10 mm	Filettata	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N
J2M6TI	174880	6 mm	Filettata	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N
J2M8TI	174970	8 mm	Filettata	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

