

Fascetta metallica

CARATTERISTICHE

Fornisce sistemi di fissaggio variabili su pali e tubi



Materiale: Acciaio inossidabile 302 (EN 1.4324)

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza cinghia	Spessore (T)
FXBF10X50MS2	591200	10 mm	0.7 mm
FXBF12X50MS2	591210	12.7 mm	0.7 mm
FXBF16X50MS2	591220	16 mm	0.7 mm
FXBF20X50MS2	591230	20 mm	0.7 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

