

Morsetto a C multifunzione



CARATTERISTICHE

Morsetto multifunzione

Utilizzare con morsetto per cavo/conduit/tubo o con una rondella quadrata per morsetti a C multifunzione

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Spessore della flangia (FT)	Dimensione del foro (HS)	Diametro della vite (Sc)
C20HD	336100	Acciaio	Zincata a caldo	4 - 20 mm	14 mm	6
C20S4	336130	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		4 - 20 mm	14 mm	6
C30HD	336110	Acciaio	Zincata a caldo	17 - 30 mm	14 mm	8
C30S4	336140	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		17 - 30 mm	14 mm	8
C45HD	336120	Acciaio	Zincata a caldo	30 - 44 mm	14 mm	8
C45S4	336150	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		30 - 44 mm	14 mm	8

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza della vite (L)	Coppia (TQ)	Carico statico
C20HD	336100	25mm	3 N·m	1100N

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza della vite (L)	Coppia (TQ)	Carico statico
C20S4	336130	25mm	3 N·m	1100N
C30HD	336110	30mm	3 N·m	1100N
C30S4	336140	30mm	3 N·m	1100N
C45HD	336120	30mm	3 N·m	1100N
C45S4	336150	30mm	3 N·m	1100N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La vite di fermo deve essere stretta e serrata sul lato inclinato della trave a I.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

