

# Morsetto per condotto di ventilazione non isolato nVent CADDY Macrofix



## CARATTERISTICHE

Il collare e' premontato e pronto all'uso (fino a 600 mm di diametro)

L'angolo di apertura e' stato aumentato per permettere un'installazione ancora piu' facile di tutte le misure standard di condotti aria spiralati (fino a 600 mm di diametro)

Il sistema di chiusura rapida impedisce l'apertura accidentale durante le fasi di installazione e regolazione (fino a 600 mm di diametro)

Il sistema di chiusura rapida si aziona facilmente con una sola mano (fino a 600 mm di diametro)

L'innovativa vite di chiusura prigioniera rimane in posizione e impedisce la caduta durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

**Materiale:** Acciaio

**Finitura:** Elettrozincato




## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Diametro esterno (OD) | Dimensione barra (RS) | Larghezza (W) | Spessore (T) | Diametro della vite (Sc) |
|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| MFVN0100EG        | 586503          | 100 mm                | M8, M10               | 20 mm         | 1 mm         | 6                        |
| MFVN0125EG        | 586505          | 125 mm                | M8, M10               | 20 mm         | 1 mm         | 6                        |
| MFVN0150EG        | 586507          | 150 mm                | M8, M10               | 20 mm         | 1 mm         | 6                        |
| MFVN0160EG        | 586508          | 160 mm                | M8, M10               | 20 mm         | 1 mm         | 6                        |
| MFVN0200EG        | 586510          | 200 mm                | M8, M10               | 20 mm         | 1 mm         | 6                        |
| MFVN0250EG        | 586512          | 250 mm                | M8, M10               | 21 mm         | 1.25 mm      | 6                        |
| MFVN0315EG        | 586515          | 315 mm                | M8, M10               | 21 mm         | 1.25 mm      | 6                        |
| MFVN0355EG        | 586516          | 355 mm                | M8, M10               | 21 mm         | 1.25 mm      | 6                        |
| MFVN0400EG        | 586517          | 400 mm                | M8, M10               | 21 mm         | 1.25 mm      | 6                        |
| MFVN0450EG        | 586518          | 450 mm                | M8, M10               | 21 mm         | 1.5 mm       | 6                        |
| MFVN0500EG        | 586519          | 500 mm                | M8, M10               | 21 mm         | 1.5 mm       | 6                        |
| MFVN0630EG        | 586522          | 630 mm                | M8, M10               | 23 mm         | 1.75 mm      | 6                        |
| MFVN0800EG        | 586524          | 800 mm                | M8, M10               | 23 mm         | 1.75 mm      | 6                        |
| MFVN1000EG        | 586526          | 1000 mm               | M8, M10               | 23 mm         | 2 mm         | 6                        |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Lunghezza della vite (L) | Angolo (a) | Carico statico | Certificazioni |
|-------------------|-----------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|
| MFVN0100EG        | 586503          | 27mm                     | 80 °       | 775N           | RAL-GZ 655     |
| MFVN0125EG        | 586505          | 27mm                     | 80 °       | 775N           | RAL-GZ 655     |
| MFVN0150EG        | 586507          | 40mm                     | 80 °       | 775N           | RAL-GZ 655     |
| MFVN0160EG        | 586508          | 40mm                     | 80 °       | 775N           | RAL-GZ 655     |
| MFVN0200EG        | 586510          | 40mm                     | 80 °       | 775N           | RAL-GZ 655     |
| MFVN0250EG        | 586512          | 40mm                     | 80 °       | 1000N          | RAL-GZ 655     |
| MFVN0315EG        | 586515          | 40mm                     | 80 °       | 1000N          | RAL-GZ 655     |
| MFVN0355EG        | 586516          | 40mm                     | 80 °       | 1000N          | RAL-GZ 655     |
| MFVN0400EG        | 586517          | 40mm                     | 80 °       | 1000N          | RAL-GZ 655     |
| MFVN0450EG        | 586518          | 40mm                     | 80 °       | 900N           |                |
| MFVN0500EG        | 586519          | 40mm                     | 80 °       | 900N           |                |
| MFVN0630EG        | 586522          | 40mm                     |            | 1150N          |                |
| MFVN0800EG        | 586524          | 40mm                     |            | 1150N          |                |
| MFVN1000EG        | 586526          | 40mm                     |            | 1400N          |                |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

