Gruppo ponte a piramide ST nVent CADDY

CARATTERISTICHE

- Ideale per sostenere i percorsi multipli di tubi, passerelle portacavi e unità di trattamento dell'aria
- La parte inferiore in schiuma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto
- Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica
- Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura
- Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera
- Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione
- Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

Fattore di sicurezza del carico statico:	3:01
Temperatura:	-45 to 65 °C
Finitura:	Zincata a caldo
Materiale:	Polietilene;Polipropilene;Acciaio

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Area della superficie
PSB24A	360475	610 mm	673 mm	142 mm	203 mm	118709mm²

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Altezza(H)	Larghezza (W)	Area della superficie
PSB42A	360478	1067 mm	1143 mm	142 mm	203 mm	183225mm²

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario	Carico statico
PSB24A	360475	2 kg	8900N
PSB42A	360478	4 kg	13340N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I carichi statici sono intesi come distribuiti in modo uniforme.

SCHEMI





AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.