

Kit di supporto per vassoio per cavi senza utensili a piramide nVent



CARATTERISTICHE

Le viti a pressione si installano senza utensili

Le viti a pressione e la base in materiale plastico non sono soggetti a corrosione

Le viti a pressione ed i fori sulla base sono compatibili con la maggior parte dei canali elettrici perforati

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera

Ulteriori viti a pressione possono essere acquistate separatamente

La parte inferiore in schiuma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica

Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione



Semplice da trasportare sul tetto

Materiale:	Polietilene;Polipropilene;Nylon
Temperatura:	-45 to 65 °C
Fattore di sicurezza del carico statico:	3:01

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Altezza (H)	Area della superficie	Peso unitario	Carico statico
PTF10P	360519	318mm	201 mm	102 mm	59355mm ²	0.5 kg	4450N
PTF16P	360522	480mm	201 mm	102 mm	91613mm ²	1 kg	6670N
PTF6P	360518	196mm	150 mm	102 mm	26452mm ²	0.3 kg	1330N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

