

Kit di supporto tubo senza utensili per piramide nVent CADDY



CARATTERISTICHE

Montaggio a pressione, senza utensili ne' componenti aggiuntivi

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera

I collari in materiale plastico non corrodono le tubazioni

I collari sono disponibili in 2 misure per adattarsi alle necessita' di progetto

La base e' fornita di molteplici fori per accettare differenti combinazioni di misure di tubi

Collari aggiuntivi possono essere acquistati separatamente

La parte inferiore in schiuma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica

Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione

Semplice da trasportare sul tetto

Materiale:	Polietilene;Polipropilene;Nylon
Temperatura:	-45 to 65 °C
Fattore di sicurezza del carico statico:	3:01

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Lunghezza 3 (L3)	Larghezza (W)	Altezza (H)
PTF10	360461	318 mm	122 mm	163mm	201 mm	102 mm
PTF16	360462	480 mm	203 mm	244mm	201 mm	102 mm
PTF6	360460	196 mm		81mm	150 mm	102 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B	Area della superficie	Peso unitario	Carico statico
PTF10	360461	203 mm	41 mm	59355mm ²	0.5 kg	4450N
PTF16	360462	285 mm	41 mm	91613mm ²	1 kg	6670N
PTF6	360460	122 mm	41 mm	26452mm ²	0.3 kg	1330N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE



La larghezza 2 rappresenta l'interasse massimo tra tubi utilizzando il collare PTF2C. La Larghezza3 rappresenta l'interasse massimo tra due tubi utilizzando il collare PTF1C.




Tool-Free collare per tubazioni montaggio senza utensili

Pezzo numero	Diametro esterno OD	A	B	C
PTF1C	12.7 – 22.4 mm	9.5 mm	40.6 mm	19.1 mm
PTF2C	21.3 – 60.3 mm	9.5 mm	81.3 mm	19.1 mm

Pezzo numero	Numero di collari inclusi		Capacita' massima del collare	
	PTF1C	PTF2C	PTF1C	PTF2C
PTF6	1	1	3	1
PTF10	-	2	5	2
PTF16	-	2	7	3

SCHEMI





AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

