

# Vite di ancoraggio per bloccaggio asta CONTENITORE nVent



## CARATTERISTICHE

Da usare con calcestruzzo e mattoni

I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro

Grazie al semplice design "spingi e blocca" gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione

Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature

**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Elettrozincato




## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensione barra (RS) | B     | C     | Lunghezza (L) | Diametro della punta di trapano |
|-------------------|-----------------|-----------------------|-------|-------|---------------|---------------------------------|
| CRLAM10EG         | 390010          | 10                    | 32 mm | 22 mm | 72mm          | 8mm                             |
| CRLAM8EG          | 390009          | 8                     | 32 mm | 22 mm | 72mm          | 8mm                             |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Profondità del foro | Carico statico | Certificazioni                           |
|-------------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------------------------------|
| CRLAM10EG         | 390010          | 50mm                | 2900N          | FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB |
| CRLAM8EG          | 390009          | 50mm                | 2900N          | ITB                                      |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

