

SLDM collegamento velocità nVent CADDY con gancio



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato

Ideale per sospendere apparecchi illuminanti, canalizzazioni aria ed altri accessori di installazione

Elegante, le ridotte dimensioni del dispositivo di bloccaggio riducono l'impatto visivo

Dispositivo di bloccaggio senza utensili è regolabile anche dopo l'installazione



Materiale:	Acciaio
Finitura:	Elettrozincato
Fattore di sicurezza del carico statico:	5:01
Diametro della fune:	1.5 mm



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza della fune	A.	B	C	Carico statico
SLDM615L1	196028	1m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLDM615L2	196029	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Dimensione barra (RS):	6
Lunghezza (L):	7mm
Altezza (H):	24.5 mm
Larghezza (W):	9.2 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

