

Raccordo rapido nVent CADDY con gancio a discesa



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e gancio terminale per lamiere grecate pre-assemblato

Si fissa velocemente e facilmente su solette in lamiere grecate senza calcestruzzo

Basta premere le estremità all'interno del foro nella lamiera grecata ed è fissato

Il design innovativo protegge il cavo dagli bordi taglienti dei fori, minimizzando il rischio di danneggiamenti

Materiale: Acciaio; Lega di zinco; Polipropilene
Finitura: Elettrozincato
Fattore di sicurezza del carico statico: 5:01
È conforme a: HVAC-DCS SMACNA



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della fune	Lunghezza della fune	Spessore della lastra di copertura per tetto	A.	Dimensione del foro (HS)	Carico statico
SLK15L1DH	196676	1.5 mm	1m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	195N
SLK15L2DH	196677	1.5 mm	2m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	195N
SLK15L3DH	196504	1.5 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	195N
SLK15L5DH	196505	1.5 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	195N
SLK2L3DH	196532	2 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	440N
SLK2L5DH	196533	2 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	440N


Altezza (H):	55 mm
Larghezza (W):	19 mm
Spessore (T):	12.5 mm
Angolo (a):	90 ° Max

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La capacita' di carico e' applicabile solo se la capacita' di carico dell' elemento di supporto (soletta in lamiera grecata) e' adeguata.

Contattare il produttore della copertura per conoscere la capacita' di carico consigliata.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

