

Raccordo rapido nVent CADDY con estremità filettata



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale con barra filettata pre-assemblata

Si fissa direttamente a tasselli con filetto interno o accessori con fori filettati

Si collega a strutture a trapezio, corpi illuminanti, dispositivi HVAC o cartellonistica

Materiale: Acciaio;Polipropilene;Lega di zinco
Finitura: Elettrozincato
Fattore di sicurezza del carico statico: 5:01
È conforme a: HVAC-DCS SMACNA



SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della fune	Lunghezza della fune	Dimensione barra (RS)	Lunghezza della vite (L)	Altezza (H)
SLK15L1SEM6	196564	1.5 mm	1m	6	25mm	55 mm
SLK15L1SEM8	196565	1.5 mm	1m	8	45mm	55 mm
SLK15L2SEM6	196566	1.5 mm	2m	6	25mm	55 mm
SLK15L2SEM8	196567	1.5 mm	2m	8	45mm	55 mm
SLK15L3SEM6	196568	1.5 mm	3m	6	25mm	55 mm
SLK15L3SEM8	196570	1.5 mm	3m	8	45mm	55 mm
SLK2L2SEM8	196559	2 mm	2m	8	45mm	55 mm
SLK2L3SEM8	196561	2 mm	3m	8	45mm	55 mm
SLK2L5SEM6	196562	2 mm	5m	6	25mm	55 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della fune	Lunghezza della fune	Dimensione barra (RS)	Lunghezza della vite (L)	Altezza (H)
SLK2L5SEM8	196563	2 mm	5m	8	45mm	55 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Angolo (a)	Carico statico
SLK15L1SEM6	196564	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1SEM8	196565	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM6	196566	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM8	196567	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM6	196568	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM8	196570	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2SEM8	196559	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3SEM8	196561	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM6	196562	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM8	196563	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

