

Gancio pianale OCDC



CARATTERISTICHE

Fornire un foro di montaggio mobile

Si fissa alla lamiera grecata a coda di rondine senza necessita' di forare

Si aggancia alla piega tra le lamiere metalliche


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Material e	Finitura	Dimensione del foro (HS)	Spessore della flangia (FT)	B
OCDC68MM	160700	Acciaio	nVent CADDY Armour	6.8 mm	1.0 - 2.5 mm	54 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	C	X	Carico statico
OCDC68MM	160700	46 mm	13 x 8.5 mm	400N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

