

# Golfare OSM

## CARATTERISTICHE


Permette il fissaggio di catenella o cavo alla struttura



**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Elettrozincato

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Diametro della vite (Sc) | Diametro (Ø) | A.    |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-------|
| OSM10X30          | 336060          | 10                       | 14 mm        | 30 mm |
| OSM8X25           | 336050          | 8                        | 12 mm        | 25 mm |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

