

Piastra base a due fori PBF per tubo filettato

CARATTERISTICHE

Per applicazioni medie con due fori e un dado/adattatore



Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Filettatura (G)	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Spessore (T)	A.
PBT050L120	587120	1/2"	120mm	40 mm	4 mm	81 mm
PBT050L80	587125	1/2"	80mm	30 mm	3 mm	50 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	B	C
PBT050L120	587120	18 mm	11 mm
PBT050L80	587125	18 mm	9 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

