

Piastra base a due fori PBF per asta filettata

CARATTERISTICHE

Per applicazioni leggere con due fori e un dado/adattatore



SPECIFICHE

Table 1/2



Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Dimensione barra (RS)	Lunghezza (L)	Larghezza (W)
PBRM10L120	587160	Acciaio	Elettrozincato	10	120mm	40 mm
PBRM10L80	587135	Acciaio	Elettrozincato	10	80mm	30 mm
PBRM12L120	587165	Acciaio	Elettrozincato	12	120mm	40 mm
PBRM8M10L120	587140	Acciaio	Elettrozincato	8, 10	120mm	40 mm
PBRM8M10L70S6	587175	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		8, 10	70mm	33 mm
PBRM8M10L80	587145	Acciaio	Elettrozincato	8, 10	80mm	30 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	A.	B	C
PBRM10L120	587160	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	A.	B	C
PBRM10L80	587135	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM12L120	587165	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L120	587140	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L70S6	587175	2 mm	48 mm	10 mm	8 mm
PBRM8M10L80	587145	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

