

Vassoio cestello in filo PEMSA



La passerella a filo PEMSA è la spina dorsale del sistema di passerella a filo PEMSA. Le caratteristiche ad alto contenuto tecnico assicurano un'installazione sicura, conforme alle norme e ai requisiti del settore previsti per i cavi ad alte prestazioni. Il design intelligente consente all'installatore di massimizzare l'efficienza sul campo con la giunzione integrata Rejiband Rapide.

CARATTERISTICHE

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Sistema di installazione innovativo Rejiband Rapide

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche



SPECIFICHE

Table 1/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT100X100BA	823011	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	100 mm
WBT100X100BG	823012	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100 mm
WBT100X100EG	823010		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100 mm
WBT100X100S4	823013		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X150BA	823021	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	100 mm
WBT100X150BG	823022	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100 mm
WBT100X150EG	823020		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100 mm
WBT100X150S4	823023		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT100X200BA	823031	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	100 mm
WBT100X200BG	823032	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100 mm
WBT100X200EG	823030		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100 mm
WBT100X200S4	823033		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X300BA	823041	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	100 mm
WBT100X300BG	823042	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100 mm
WBT100X300EG	823040		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100 mm
WBT100X300S4	823043		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X400BA	823051	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	100 mm
WBT100X400BG	823052	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100 mm
WBT100X400EG	823050		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100 mm
WBT100X400S4	823053		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm

Table 2/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT100X450BA	823081	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	100 mm
WBT100X450BG	823082	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100 mm
WBT100X450EG	823080		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100 mm
WBT100X500BA	823061	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	100 mm
WBT100X500BG	823062	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100 mm
WBT100X500EG	823060		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100 mm
WBT100X500S4	823063		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X600BA	823071	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	100 mm
WBT100X600BG	823072	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100 mm
WBT100X600EG	823070		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	100 mm
WBT100X600S4	823073		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT150X200BA	825031	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	150 mm
WBT150X200BG	825032	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150 mm
WBT150X200EG	825030		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150 mm
WBT150X200S4	825033		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X300BA	825041	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	150 mm
WBT150X300BG	825042	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150 mm
WBT150X300EG	825040		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150 mm
WBT150X300S4	825043		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X400BA	825051	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	150 mm

Table 3/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT150X400BG	825052	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150 mm
WBT150X400EG	825050		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150 mm
WBT150X400S4	825053		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X450BA	825081	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	150 mm
WBT150X450BG	825082	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150 mm
WBT150X450EG	825080		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150 mm
WBT150X450S4	825083		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X500BA	825061	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	150 mm
WBT150X500BG	825062	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150 mm
WBT150X500EG	825060		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150 mm
WBT150X500S4	825063		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X600BA	825071	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	150 mm
WBT150X600BG	825072	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150 mm
WBT150X600EG	825070		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT150X600S4	825073		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X900BA	825091	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	150 mm
WBT150X900BG	825092	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150 mm
WBT150X900EG	825090		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	150 mm
WBT35X100BA	821011	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	35 mm
WBT35X100EG	821010		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	35 mm

Table 4/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT35X100S4	821013		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X150BA	821021	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	35 mm
WBT35X150EG	821020		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	35 mm
WBT35X150S4	821023		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X200BA	821031	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	35 mm
WBT35X200EG	821030		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	35 mm
WBT35X200S4	821033		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X300BA	821041	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	35 mm
WBT35X300EG	821040		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	35 mm
WBT35X300S4	821043		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X400BA	821051	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	35 mm
WBT35X400EG	821050		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	35 mm
WBT35X400S4	821053		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X60BA	821001	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	35 mm
WBT35X60EG	821000		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	35 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT35X60S4	821003		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT60X100BA	820011	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60 mm
WBT60X100BG	820012	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X100EG	820010		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X100S4	820013		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm

Table 5/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT60X150BA	820021	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60 mm
WBT60X150BG	820022	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X150EG	820020		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X150S4	820023		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X200BA	820031	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60 mm
WBT60X200BG	820032	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X200EG	820030		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X200S4	820033		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X300BA	820041	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60 mm
WBT60X300BG	820042	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X300EG	820040		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X300S4	820043		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X400BA	820051	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60 mm
WBT60X400BG	820052	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X400EG	820050		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X400S4	820053		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X450BA	820081	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT60X450BG	820082	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X450EG	820080		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X500BA	820061	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60 mm

Table 6/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Altezza (H)
WBT60X500BG	820062	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X500EG	820060		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X500S4	820063		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X600BA	820075	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60 mm
WBT60X600BG	820076	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X600EG	820074		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X600S4	820077		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X60BA	820001	Nero	Acciaio al carbonio	Verniciato a polvere	3000mm	60 mm
WBT60X60BG	820002	Nero	Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X60EG	820000		Acciaio al carbonio	Elettrozincato	3000mm	60 mm
WBT60X60S4	820003		Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm

Table 1/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT100X100BA	823011	100 mm	3.27 kg	
WBT100X100BG	823012	100 mm	3.27 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X100EG	823010	100 mm	3.27 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X100S4	823013	100 mm	3.27 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X150BA	823021	150 mm	3.45 kg	
WBT100X150BG	823022	150 mm	3.45 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X150EG	823020	150 mm	3.45 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT100X150S4	823023	150 mm	3.45 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X200BA	823031	200 mm	4.14 kg	
WBT100X200BG	823032	200 mm	4.14 kg	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X200EG	823030	200 mm	4.14 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X200S4	823033	200 mm	4.14 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X300BA	823041	300 mm	6.15 kg	
WBT100X300BG	823042	300 mm	6.15 kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X300EG	823040	300 mm	6.15 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X300S4	823043	300 mm	6.15 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X400BA	823051	400 mm	7.23 kg	
WBT100X400BG	823052	400 mm	7.23 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X400EG	823050	400 mm	7.23 kg	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X400S4	823053	400 mm	7.23 kg	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Table 2/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT100X450BA	823081	450 mm	7.44 kg	
WBT100X450BG	823082	450 mm	7.44 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X450EG	823080	450 mm	7.44 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT100X500BA	823061	500 mm	8.34 kg	
WBT100X500BG	823062	500 mm	8.34 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT100X500EG	823060	500 mm	8.34 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X500S4	823063	500 mm	8.34 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT100X600BA	823071	600 mm	9.42 kg	
WBT100X600BG	823072	600 mm	9.42 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X600EG	823070	600 mm	9.42 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT100X600S4	823073	600 mm	9.42 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X200BA	825031	200 mm	6.01 kg	
WBT150X200BG	825032	200 mm	6.01 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X200EG	825030	200 mm	6.01 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X200S4	825033	200 mm	6.01 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X300BA	825041	300 mm	7.29 kg	
WBT150X300BG	825042	300 mm	7.29 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X300EG	825040	300 mm	7.29 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X300S4	825043	300 mm	7.29 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X400BA	825051	400 mm	8.47 kg	

Table 3/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT150X400BG	825052	400 mm	8.47 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X400EG	825050	400 mm	8.47 kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X400S4	825053	400 mm	8.47 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X450BA	825081	450 mm	8.68 kg	
WBT150X450BG	825082	450 mm	8.68 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X450EG	825080	450 mm	8.68 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X450S4	825083	450 mm	8.68 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X500BA	825061	500 mm	9.7 kg	
WBT150X500BG	825062	500 mm	9.7 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X500EG	825060	500 mm	9.7 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X500S4	825063	500 mm	9.7 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600BA	825071	600 mm	10.65 kg	
WBT150X600BG	825072	600 mm	10.65 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT150X600EG	825070	600 mm	10.65 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600S4	825073	600 mm	10.65 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X900BA	825091	900 mm	15.98 kg	
WBT150X900BG	825092	900 mm	15.98 kg	
WBT150X900EG	825090	900 mm	15.98 kg	
WBT35X100BA	821011	100 mm	1.62 kg	
WBT35X100EG	821010	100 mm	1.62 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Table 4/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT35X100S4	821013	100 mm	1.61 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X150BA	821021	150 mm	1.76 kg	
WBT35X150EG	821020	150 mm	1.76 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X150S4	821023	150 mm	2.12 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X200BA	821031	200 mm	2.5 kg	
WBT35X200EG	821030	200 mm	2.5 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X200S4	821033	200 mm	3.04 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X300BA	821041	300 mm	3.42 kg	
WBT35X300EG	821040	300 mm	3.42 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X300S4	821043	300 mm	4.13 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X400BA	821051	400 mm	4.29 kg	
WBT35X400EG	821050	400 mm	4.29 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X400S4	821053	400 mm	5.22 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X60BA	821001	60 mm	1.2 kg	
WBT35X60EG	821000	60 mm	1.2 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X60S4	821003	60 mm	1.19 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X100BA	820011	100 mm	2.43 kg	

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT60X100BG	820012	100 mm	2.43 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X100EG	820010	100 mm	2.43 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X100S4	820013	100 mm	2.43 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT

Table 5/6



Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT60X150BA	820021	150 mm	2.6 kg	
WBT60X150BG	820022	150 mm	2.6 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT60X150EG	820020	150 mm	2.6 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X150S4	820023	150 mm	2.6 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT60X200BA	820031	200 mm	3.33 kg	
WBT60X200BG	820032	200 mm	3.33 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X200EG	820030	200 mm	3.33 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X200S4	820033	200 mm	3.33 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X300BA	820041	300 mm	5.13 kg	
WBT60X300BG	820042	300 mm	5.13 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT60X300EG	820040	300 mm	5.13 kg	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X300S4	820043	300 mm	5.13 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X400BA	820051	400 mm	6.21 kg	
WBT60X400BG	820052	400 mm	6.21 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X400EG	820050	400 mm	6.21 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X400S4	820053	400 mm	6.21 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X450BA	820081	450 mm	6.39 kg	

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT60X450BG	820082	450 mm	6.39 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X450EG	820080	450 mm	6.39 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X500BA	820061	500 mm	7.35 kg	

Table 6/6

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario	Certificazioni
WBT60X500BG	820062	500 mm	7.35 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X500EG	820060	500 mm	7.35 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X500S4	820063	500 mm	7.35 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X600BA	820075	600 mm	8.43 kg	
WBT60X600BG	820076	600 mm	8.43 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X600EG	820074	600 mm	8.43 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X600S4	820077	600 mm	8.43 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X60BA	820001	60 mm	2.32 kg	
WBT60X60BG	820002	60 mm	2.32 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X60EG	820000	60 mm	2.32 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X60S4	820003	60 mm	2.32 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

