


Uscita cavo vassoio cestello PEMSA

CARATTERISTICHE

Installazione facile

Consente una regolazione facile dell'angolo di uscita (da 0 a 90 gradi)



Materiale: Acciaio




SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Finitura	Lunghezza (L)	Larghezza 1 (W1)	Larghezza 2 (W2)
WBTCBLOUT	820800		Prezincato	216mm	85 mm	150 mm
WBTCBLOUTBA	820801	Nero		216mm	85 mm	150 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	Dimensione del foro 1 (HS1)	Dimensione del foro 2 (HS2)	Certificazioni
WBTCBLOUT	820800	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	CE, CADDY EU WBT CBL
WBTCBLOUTBA	820801	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

