


Mini staffa universale per vassoio con cestello a filo PEMSA



CARATTERISTICHE

Facilità d'uso, funzione a innesto rapido

Ideale per passerelle fino a 150 mm di larghezza


Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Materiale: Acciaio



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Finitura	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Altezza (H)	Dimensioni asola (SS)
WBT60UTBRKT	820730	Prezincato	92mm	19.5 mm	87 mm	9 x 19 mm
WBTUB60BG	820735	Zinco nero	92mm	19.5 mm	87 mm	9 x 19 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

