

Giunto di base rapido per vassoio cestello a filo PEMSA



CARATTERISTICHE

Elimina la necessità di elementi di ferramenta aggiuntivi

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Quick and easy to use

Suitable for 300 to 600mm wide tray, and heights of 60 and 100mm

Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Diametro	Dimensione del foro 1	Dimensione del foro 2	Lunghezza
WBTQBCLIPBG	820708	Nero	4.0 - 4.5 mm	9 mm	7.5 mm	91.5mm
WBTQBCLIEG	820713		4.0 - 4.5 mm	9 mm	7.5 mm	91.5mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza	Altezza	Certificazioni
WBTQBCLIPBG	820708	59 mm	14.5 mm	CE, CADDY EU WBT QB2, CE, CADDY WBTQBCLIPBG, UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG
WBTQBCLIEG	820713	59 mm	14.5 mm	CE, CADDY WBTQBCLIPBG, UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

