

Supporto Quick Center del vassoio del cestello in filo PEMSA



CARATTERISTICHE

Ideale per passerelle fino a 200 mm di larghezza

Accesso per l'installazione del cavo lateralmente

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537




SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Altezza (H)
WBTQCTRSPRTM10	820425	Acciaio	Elettrozincato	59mm	35 mm	5 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Carico statico
WBTQCTRSPRTM10	820425	8 - 10 mm	833N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

