


Vassoio rapido con cestello in filo PEMSA



La passerella a filo PEMSA è la spina dorsale del sistema di passerella a filo PEMSA. Le caratteristiche ad alto contenuto tecnico assicurano un'installazione sicura, conforme alle norme e ai requisiti del settore previsti per i cavi ad alte prestazioni. Il design intelligente consente all'installatore di massimizzare l'efficienza sul campo con la giunzione integrata Rejiband Rapide.

CARATTERISTICHE

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Sistema di installazione innovativo Rejiband Rapide

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche

Materiale: Acciaio al carbonio
Finitura: Elettrozincato



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Altezza (H)	Larghezza (W)	A.	Peso unitario
WBT100X100QBG	823015	3000mm	100 mm	100 mm	32 mm	3.27 kg
WBT100X100QEG	823014	3000mm	100 mm	100 mm	32 mm	3.27 kg
WBT100X150QBG	823025	3000mm	100 mm	150 mm	32 mm	3.45 kg
WBT100X150QEG	823024	3000mm	100 mm	150 mm	32 mm	3.45 kg
WBT100X200QBG	823035	3000mm	100 mm	200 mm	32 mm	4.14 kg
WBT100X200QEG	823034	3000mm	100 mm	200 mm	32 mm	4.14 kg
WBT100X300QBG	823045	3000mm	100 mm	300 mm	32 mm	6.15 kg
WBT100X300QEG	823044	3000mm	100 mm	300 mm	32 mm	6.15 kg
WBT100X400QBG	823055	3000mm	100 mm	400 mm	32 mm	7.23 kg
WBT100X400QEG	823054	3000mm	100 mm	400 mm	32 mm	7.23 kg
WBT100X450QBG	823085	3000mm	100 mm	450 mm	32 mm	7.44 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Altezza (H)	Larghezza (W)	A.	Peso unitario
WBT100X450QEG	823084	3000mm	100 mm	450 mm	32 mm	7.44 kg
WBT100X500QBG	823065	3000mm	100 mm	500 mm	32 mm	8.34 kg
WBT100X500QEG	823064	3000mm	100 mm	500 mm	32 mm	8.34 kg
WBT100X600QBG	823075	3000mm	100 mm	600 mm	32 mm	9.42 kg
WBT100X600QEG	823074	3000mm	100 mm	600 mm	32 mm	9.42 kg
WBT60X100QBG	820015	3000mm	60 mm	100 mm	32 mm	2.43 kg
WBT60X100QEG	820014	3000mm	60 mm	100 mm	32 mm	2.43 kg
WBT60X150QBG	820025	3000mm	60 mm	150 mm	32 mm	2.6 kg
WBT60X150QEG	820024	3000mm	60 mm	150 mm	32 mm	2.6 kg

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Altezza (H)	Larghezza (W)	A.	Peso unitario
WBT60X200QBG	820035	3000mm	60 mm	200 mm	32 mm	3.33 kg
WBT60X200QEG	820034	3000mm	60 mm	200 mm	32 mm	3.33 kg
WBT60X300QBG	820045	3000mm	60 mm	300 mm	32 mm	5.13 kg
WBT60X300QEG	820044	3000mm	60 mm	300 mm	32 mm	5.13 kg
WBT60X400QBG	820055	3000mm	60 mm	400 mm	32 mm	6.21 kg
WBT60X400QEG	820054	3000mm	60 mm	400 mm	32 mm	6.21 kg
WBT60X450QBG	820085	3000mm	60 mm	450 mm	32 mm	6.39 kg
WBT60X450QEG	820084	3000mm	60 mm	450 mm	32 mm	6.39 kg
WBT60X500QBG	820065	3000mm	60 mm	500 mm	32 mm	7.35 kg
WBT60X500QEG	820064	3000mm	60 mm	500 mm	32 mm	7.35 kg
WBT60X600QBG	820079	3000mm	60 mm	600 mm	32 mm	8.43 kg
WBT60X600QEG	820078	3000mm	60 mm	600 mm	32 mm	8.43 kg
WBT60X60QBG	820005	3000mm	60 mm	60 mm	32 mm	0.56 kg
WBT60X60QEG	820004	3000mm	60 mm	60 mm	32 mm	0.56 kg



Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Certificazioni
WBT100X100QBG	823015	Nero	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X100QEG	823014	Grigio	ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X150QBG	823025	Nero	ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X150QEG	823024	Grigio	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT100X200QBG	823035	Nero	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT
WBT100X200QEG	823034	Grigio	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X300QBG	823045	Nero	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Certificazioni
WBT100X300QEG	823044	Grigio	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT100X400QBG	823055	Nero	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X400QEG	823054	Grigio	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X450QBG	823085	Nero	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT
WBT100X450QEG	823084	Grigio	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT100X500QBG	823065	Nero	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X500QEG	823064	Grigio	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT100X600QBG	823075	Nero	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X600QEG	823074	Grigio	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X100QBG	820015	Nero	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X100QEG	820014	Grigio	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X150QBG	820025	Nero	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT
WBT60X150QEG	820024	Grigio	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Certificazioni
WBT60X200QBG	820035	Nero	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X200QEG	820034	Grigio	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X300QBG	820045	Nero	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT
WBT60X300QEG	820044	Grigio	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X400QBG	820055	Nero	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X400QEG	820054	Grigio	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X450QBG	820085	Nero	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X450QEG	820084	Grigio	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X500QBG	820065	Nero	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X500QEG	820064	Grigio	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X600QBG	820079	Nero	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X600QEG	820078	Grigio	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X60QBG	820005	Nero	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB Q
WBT60X60QEG	820004	Grigio	



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

