

Morsetto per tubo protettivo a pressione



CARATTERISTICHE

Installazione a pressione di conduit



Elimina la necessità di conduit con curvatura offset

Può essere utilizzato per installazioni verticali o orizzontali

Materiale: Acciaio armonico
Finitura: nVent CADDY Armour

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Dimensione del foro (HS)	Tipo di foro	Carico statico limite 1 (F1)	Carico statico limite 2 (F2)
12P	171150	22 - 30 mm	7 mm	Semplice	110N	65N
16P	171170	30 - 35 mm	7 mm	Semplice	110N	65N
8P	171130	18 - 22 mm	7 mm	Semplice	110N	65N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

