

Dado molla a gas rapida



CARATTERISTICHE

Offre un rapido fissaggio universale di barre filettate e di accessori ai profili strut standard

Dado rapido preassemblato pronto per il montaggio

La molla permette il saldo posizionamento sino a quando il dado non viene stretto

Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione barra (RS)	A.	B	C	Coppia (TQ)
QSNM10EG	592920	10	8 mm	4 mm	41 mm	55 N·m
QSNM12EG	592930	12	8 mm	4 mm	41 mm	
QSNM6EG	592900	6	6 mm	4 mm	41 mm	
QSNM8EG	592910	8	6 mm	4 mm	41 mm	28 N·m


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico 1 (F1)	Carico statico 2 (F2)	Carico statico 3 (F3)
QSNM10EG	592920	4400N	4400N	4900N
QSNM12EG	592930	4400N	4700N	4900N
QSNM6EG	592900	2000N	2000N	2000N
QSNM8EG	592910	3300N	3300N	3300N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il Carico statico 1 rappresenta uno spessore del profilo strut di 1,5 mm. Il Carico statico 2 rappresenta uno spessore del profilo strut di 2,0 mm. Il Carico statico 3 rappresenta uno spessore del profilo strut di 2,5 mm.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/CADDY

