

Riduttore maschio-femmina esagonale RMF

CARATTERISTICHE

Forma esagonale





Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione barra filettata 1 (RS1)	Dimensione barra filettata 2 (RS2)	A.	B
RMFM10M12	583760	10	12	10 mm	14 mm
RMFM10M8	583750	10	8	8 mm	14 mm
RMFM12M10	583780	12	10	10 mm	15 mm
RMFM12M8	583770	12	8	8 mm	14 mm
RMFM6M8	583710	6	8	8 mm	12 mm
RMFM8M10	583730	8	10	9 mm	13 mm
RMFM8M12	583740	8	12	10 mm	13 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione barra filettata 1 (RS1)	Dimensione barra filettata 2 (RS2)	A.	B
RMFM8M6	583720	8	6	8 mm	12 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

