

# Contrassegnare la staffa di supporto con fori asolati

## CARATTERISTICHE


Supporto di fissaggio per Fixoband



**Materiale:** Acciaio inossidabile 302 (EN 1.4324)

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Lunghezza (L) | A.    |
|-------------------|-----------------|---------------|-------|
| FXB24S2           | 350140          | 140mm         | 20 mm |
| FXB25S2           | 350150          | 90mm          | 20 mm |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

