

Fascetta a due fori con supporto SOSR per tubo CPVC



CARATTERISTICHE

Comprende bordi svasati per proteggere i tubi

Adatto all'uso con tubo per sprinkler antincendio in CPVC

Posiziona il tubo da 38 mm fuori dalla superficie di montaggio eliminando la necessità di blocchi distanziatori in legno

Può essere montato in posizione verticale e orizzontale su calcestruzzo, acciaio e legno

Rispetta il requisito rigoroso sulla spinta verticale UL® 203

Elencato UL® come fermo per gancio e tubo

Conforme con i requisiti di carico statico di NFPA® 13

Comprende le viti di montaggio

Da usare con dado cieco 3TW su installazioni di travetti in legno composito

Materiale: Acciaio
Finitura: Prezincato



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	NB/DN	Dimensione del foro (HS)	A.	B	C
SOSR075	597805	20	5.1 mm	68 mm	92 mm	25.4 mm
SOSR100	597806	25	5.1 mm	75 mm	94 mm	25.4 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	NB/DN	Dimensione del foro (HS)	A.	B	C
SOSR125	597807	32	5.1 mm	84 mm	92 mm	25.4 mm
SOSR150	597808	40	5.1 mm	98 mm	114 mm	25.4 mm
SOSR200	597809	50	5.1 mm	102 mm	133 mm	25.4 mm

Table 2/2			
Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	Spaziatura gancio
SOSR075	597805	1.3 mm	1.65 m Max
SOSR100	597806	1.3 mm	1.8 m Max
SOSR125	597807	1.61 mm	1.95 m Max
SOSR150	597808	1.61 mm	2.1 m Max
SOSR200	597809	1.61 mm	2.4 m Max

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

