

Gancio per piattaforma trapezoidale TBHKM con dado fisso



CARATTERISTICHE

Richiede bullone e dado a croce separati

Utilizzare lo strumento di perforazione TDHP per eseguire un foro nella copertura

Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato





SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione barra (RS)	A.	B	C	Spessore (T)
TBHKM10	597583	10	97 mm	91.5 mm	25 mm	2.5 mm
TBHKM8	597582	8	97 mm	91.5 mm	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro 1 (HS1)	Dimensione del foro 2 (HS2)	Certificazioni
TBHKM10	597583	10.5 mm	5 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4060082, ITB
TBHKM8	597582	10.5 mm	5 mm	VdS G4060082, ITB



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

