

Cinghia della scatola della pistola a vite telescopica



Il cavetto telescopico della scatola dell'inchiodatrice nVent CADDY è un supporto versatile e robusto su ispirazione degli installatori nel Regno Unito, per fissare in sicurezza le scatole elettriche ai montanti a parete. Il suo profilo tecnologico garantisce un collegamento extra durevole e robusto alla scatola e ai montanti e, al tempo stesso, richiede una quantità minima di viti. Disponibile in due dimensioni, il cavetto della scatola contiene la maggior parte delle distanze del montante senza dover effettuare nuove lavorazioni scomode e lunghe.

CARATTERISTICHE

Profilo tecnologico con cavità incassata per fornire un collegamento extra robusto alla scatola e prevenire l'allentamento nel tempo, anche con viti autofilettanti corte da 12 mm

Il design migliorato richiede solo una sola vite per linguetta e due viti per scatola con un risparmio di tempo per l'installazione fino al 30%.

Può montare scatole multiple

Dentellato e contrassegnato per una facile identificazione e piegatura, adattato alle profondità delle scatole del mercato britannico

Il design migliorato con marcature metriche in mm e fori pilota velocizza il montaggio preciso dei conduit per scatola tra i montanti.

La sagoma a V e la linea di fori pilota indicano il centro della barra per un rapido livellamento della staffa tramite l'uso di una livella laser.

I fori pilota consentono un facile fissaggio della scatola con un cacciavite

Per l'installazione è necessario solo un avvitatore

Può essere montato sulla faccia o all'interno del perno utilizzando una singola vite per linguetta.

Regolabile per spaziature dei montanti non standard

La linguetta di interblocco previene possibili smontaggi accidentali

Esclusivo design monopezzo a rottura prestabilita

Materiale: Acciaio
Finitura: Prezincato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Spaziatura montante	Profondità scatola
TSGB1624UK	187202	355 - 655 mm	25mm, 35mm, 47mm
TSGB812UK	187201	200 - 350 mm	25mm, 35mm, 47mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

