

Montare il supporto asta di montaggio filettato con staffa per pistola per unghie



CARATTERISTICHE

Sospende le barre filettate senza richiedere alcun elemento di ferramenta aggiuntivo

Sistema completo con squadretta per calcestruzzo

Si aggancia alla canna della chiodatrice a gas o a batteria, permettendo una installazione più sicura sulla struttura o utilizzando una prolunga

Staffa angolare con gamba più lunga per lasciare all'utensile lo spazio di manovra necessario

Si fissa in maniera veloce e facile a rivestimenti in calcestruzzo, acciaio o metallo

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Dimensione barra (RS)	Altezza (H)	Larghezza (W)
M8TIBGBSF	170906	Acciaio, Spring Acciaio, Nylon	nVent CADDY Armour, Elettrozincato	8	60 mm	59 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	Carico statico
M8TIBGBSF	170906	36 mm	440N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico statico indicato è riferito alla squadretta per chiodatrice a gas o batteria. Si prega di consultare il produttore dei chiodi per valutare il carico statico del chiodo e la sua compatibilità con il calcestruzzo. Il carico massimo da considerare sarà il minore tra il carico del chiodo e il carico della squadretta.

L'inserito per chiodatrici a gas o a batteria è compatibile con i seguenti modelli di chiodatrici: BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 o modelli equivalenti.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

