


Bullone a U

CARATTERISTICHE

Fornito con 4 dadi



SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)	Altezza (H)
UB4N049M8	599160	Acciaio	Elettrozincato	49 mm	40	M8	78 mm
UB4N090M10	599190	Acciaio	Elettrozincato	90 mm	80	M10	125 mm
UB4N160M8	599338	Acciaio	Elettrozincato	160 mm		M8	214 mm
UB4N160M8S6	599351	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		160 mm		M8	214 mm
UB4N219M10S6	599354	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		219 mm	200	M10	286 mm
UB4N219M16	599250	Acciaio	Elettrozincato	219 mm	200	M16	286 mm
UB4N273M16	599260	Acciaio	Elettrozincato	273 mm	250	M16	331 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)	Altezza (H)
UB4N323M10	599343	Acciaio	Elettrozincato	323 mm	300	M10	389 mm
UB4N30M6EG	599405	Acciaio	Elettrozincato	30 mm	20	M6	60 mm
UB4N30M6S6	599490	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		30 mm	20	M6	60 mm
UB4N36M8EG	599410	Acciaio	Elettrozincato	36 mm	25	M8	70 mm
UB4N36M8S6	599495	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		36 mm	25	M8	70 mm
UB4N46M6S6	599510	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		46 mm	32	M6	80 mm
UB4N52M8S6	599515	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		52 mm	40	M8	90 mm
UB4N64M8S6	599520	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		65 mm	50	M8	100 mm
UB4N74M8EG	599430	Acciaio	Elettrozincato	74 mm	65	M8	120 mm
UB4N118M10EG	599445	Acciaio	Elettrozincato	118 mm	100	M10	140 mm
UB4N118M10S6	599535	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		118 mm	100	M10	165 mm
UB4N146M12EG	599450	Acciaio	Elettrozincato	146 mm	125	M12	200 mm
UB4N146M12S6	599540	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		146 mm	125	M12	200 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)	Altezza (H)
UB4N168M12EG	599455	Acciaio	Elettrozincato	168 mm		M12	220 mm
UB4N168M12S6	599545	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		168 mm		M12	220 mm
UB4N172M16EG	599460	Acciaio	Elettrozincato	172 mm	150	M16	240 mm
UB4N172M16S6	599550	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		172 mm	150	M16	240 mm
UB4N224M12S6	599555	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		224 mm	200	M12	295 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)	Altezza (H)
UB4N224M16EG	599470	Acciaio	Elettrozincato	224 mm	200	M16	295 mm
UB4N23M6S6	599485	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		23 mm	10	M6	50 mm
UB4N278M16EG	599475	Acciaio	Elettrozincato	278 mm	250	M16	350 mm
UB4N278M16S6	599560	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		278 mm	250	M16	350 mm
UB4N329M16EG	599480	Acciaio	Elettrozincato	345 mm	300	M16	400 mm
UB4N329M16S6	599565	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		345 mm	300	M16	400 mm
UB4N46M6EG	599415	Acciaio	Elettrozincato	42 mm	32	M8	80 mm
UB4N52M8EG	599420	Acciaio	Elettrozincato	49 mm	40	M8	90 mm
UB4N64M8EG	599425	Acciaio	Elettrozincato	60 mm	50	M8	100 mm
UB4N74M8S6	599525	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		74 mm	65	M8	120 mm
UB4N94M10EG	599440	Acciaio	Elettrozincato	94 mm	80	M10	140 mm
UB4N94M10S6	599530	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		94 mm	80	M10	140 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

