

# Fermo di sicurezza universale

## CARATTERISTICHE

Collega il cavo di rinforzo alla struttura

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021



**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Elettrozincato



## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensioni del rinforzo | Dimensione del foro (HS) | Spessore (T) | Carico elencato UL |
|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| CSBURC12          | 402199          | # 12, # 18, #36         | 14 mm                    | 4.27 mm      | 3430N              |
| CSBURC38          | 402198          | # 12, # 18, #36         | 11 mm                    | 4.27 mm      | 3430N              |
| CSBURC58          | 402200          | # 12, # 18, #36         | 17 mm                    | 4.27 mm      | 3430N              |


## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

L'elemento di rinforzo non è incluso.

Montare sulla struttura usando il foro centrale. Formare un anello infilando il cavo nei fori sulla parte inclinata delle clips di fissaggio universali e crimpare.

| Carichi UL   |                     |                    |
|--------------|---------------------|--------------------|
| Pezzo numero | Braccio di Rinforzo | Capacità di carico |
| CSBURC38     | CSB12CBL            | 1859 N             |
|              | CSB18CBL            | 3434 N             |
|              | CSB36CBL            | 8492 N             |
| CSBURC12     | CSB12CBL            | 1859 N             |
|              | CSB18CBL            | 3434 N             |
|              | CSB36CBL            | 8492 N             |
| CSBURC58     | CSB12CBL            | 1859 N             |
|              | CSB18CBL            | 3434 N             |
|              | CSB36CBL            | 8492 N             |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### **Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

