


Wire Basket Tray Polymer Insert



The nVent CADDY Wire Basket Tray Polymer Insert utilizes a flame-retardant polymer to envelop the entire tray- providing bottom, side and cover protection. Available options include a flat bottom or a prescored version to the tray depth for coverage of the bottom and sides.

CARATTERISTICHE

Standard black finish for use with divider posts

Polymer insert rolls into the tray bottom

Multiple color options to coordinate with cable tray selection


Colore: Nero
Materiale: Polimero

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Lunghezza (L)	Lati inclusi	Peso unitario
WBTFORM06BA		143 mm	3048mm	N.	0.03 kg
WBTFORM08BA		193.8 mm	3048mm	N.	0.04 kg
WBTFORM12BA		295.4 mm	3048mm	N.	0.06 kg
WBTFORM18BA		447.8 mm	3048mm	N.	0.09 kg
WBTFORM24BA		600.2 mm	3048mm	N.	0.12 kg
WBTFORM2X12BA	50.8 mm	295.4 mm	3048mm	Sì	0.08 kg
WBTFORM2X18BA	50.8 mm	447.8 mm	3048mm	Sì	0.11 kg
WBTFORM2X24BA	50.8 mm	600.2 mm	3048mm	Sì	0.14 kg
WBTFORM2X4BA	50.8 mm	92.2 mm	3048mm	Sì	0.04 kg
WBTFORM2X6BA	50.8 mm	143 mm	3048mm	Sì	0.05 kg
WBTFORM2X8BA	50.8 mm	193.8 mm	3048mm	Sì	0.06 kg
WBTFORM4X12BA	101.6 mm	295.4 mm	3048mm	Sì	0.1 kg
WBTFORM4X16BA	101.6 mm	397 mm	3048mm	Sì	0.12 kg
WBTFORM4X18BA	101.6 mm	447.8 mm	3048mm	Sì	0.13 kg
WBTFORM4X24BA	101.6 mm	600.2 mm	3048mm	Sì	0.16 kg
WBTFORM4X4BA	101.6 mm	92.2 mm	3048mm	Sì	0.06 kg

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Lunghezza (L)	Lati inclusi	Peso unitario
WBTFORM4X6BA	101.6 mm	143 mm	3048mm	Sì	0.07 kg
WBTFORM6X12BA	152.4 mm	295.4 mm	3048mm	Sì	0.12 kg
WBTFORM6X18BA	152.4 mm	447.8 mm	3048mm	Sì	0.16 kg
WBTFORM6X24BA	152.4 mm	600.2 mm	3048mm	Sì	0.18 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

