

# Prigioniero esagonale dell'asta di massa per aste di messa a terra con filettatura esterna

## CARATTERISTICHE

Utilizzato in combinazione con staffe di giunzione filettate durante la guida di picchetti di terra filettati




**Materiale:** Acciaio



## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Diametro picchetto di terra, nominale | Dimensioni delle filettature (TS) | Lunghezza (L) |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| DS34              | 3/4"                                  | 3/4" UNC                          | 50.8mm        |
| DS58              | 5/8"                                  | 5/8" UNC                          | 44.5mm        |



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

