

# Barra di terminazione collegamento InterSystem



La barra di terminazione e collegamento tra sistemi (IBTB), parte della linea di prodotti nVent ERICO per la protezione elettrica dell'infrastruttura, è progettata per soddisfare i requisiti dell'Articolo 250.94 "Bonding for Other Systems" del codice NEC® del 2008. L'IBTB viene montato adiacente al contatore o all'apparecchiatura dell'entrata di servizio e rappresenta un modo comodo per interconnettere e realizzare la terminazione elettrica di conduttori di messa a terra relativi a telefoni, TV via cavo o antenne radio e televisive. L'IBTB include una struttura di montaggio anticorrosione in acciaio inossidabile ed è facilmente accessibile per la connessione e il controllo. Il morsetto di connessione posa in opera (#6- #2 AWG o 16- 35 mm<sup>2</sup>) consente un'installazione semplificata del conduttore elettrodo di messa a terra in un tratto continuo, ove possibile. La base e l'alloggiamento polimerici sono antiurto, stabilizzati ai raggi UV e, inoltre, soddisfano i requisiti UL® in fatto di resistenza alle intemperie.

## CARATTERISTICHE

Collega e termina conduttori di messa a terra di telefoni, TV via cavo, radio e antenne TV

Ideale per applicazioni residenziali e piccole attività commerciali

Soddisfa i requisiti dell'articolo 250.94 NEC® del 2008

Compatibile con cinque connettori, per dimensioni conduttore #14 Solido – #6 A trefoli (1,5 – 25 mm<sup>2</sup>)

Connettore compatibile per conduttore dimensioni #6 Solido – #2 a trefoli (16 – 35 mm<sup>2</sup>)

La base di montaggio integrale consente una facile installazione

Comprende la ferramenta necessaria per il montaggio



Si connette all'elettrodo di messa a terra; non si basa sulla connessione della recinzione che fa capo al contatore



## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Materiale | Profondità (D) | Lunghezza (L) | Larghezza (W) |
|-------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| IBTB              | Bronzo    | 36mm           | 102mm         | 51 mm         |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.