


Morsetto di messa a terra multiuso, acciaio inox



CARATTERISTICHE

Comodo morsetto multifunzione progettato per conduttori tondi e piatti, picchetti di terra e tondini spiralati

Il materiale in acciaio inossidabile con piastra interna assicura compatibilità con la maggior parte di metalli differenti

SPECIFICHE

Table 1/3


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensioni del conduttore	Dimensioni nastro	Diametro picchetto di terra, nominale	Diametro picchetto di terra, reale (Ø)
MPSC404SS	120319	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)	35 mm ² A trefoli - 50 mm ² A trefoli, #2 A trefoli - 1/0 Pieno	40 x 4 mm max.	5/8" - 3/4"	14.2 - 19 mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Lunghezza (L)	Larghezza (W)
MPSC404SS	120319	16 - 20 mm	#5 - #6	15 M - 20 M	65mm	65 mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Coppia (TQ)	È conforme a
MPSC404SS	120319	23 N·m	IEC® EN 62561-1



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE