

Clip a ferro di cavallo nVent ERICO, a percussione, conduttore parallelo interno



CARATTERISTICHE

Design per fissaggio "a martello"

Mantiene saldamente in posizione i conduttori dello stampo, riducendo la manutenzione e migliorando la sicurezza sul lato della strada

Installazione rapida e facile con un martello

È idoneo per diversi profili di rotaie

Non richiede la rimozione del materiale della massicciata

Il rivestimento proprio a più strati assicura una protezione ottimale contro la corrosione

Tipo di rotaia: Sezioni di rotaia a T da 40 kg a 65 kg

Finitura: Rivestimento brevettato multi-strato



Materiale: Acciaio armonico

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Spessore piede rotaia (RFT)	Diametro (Ø)
EM58SN1SH	595340	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	9.5 - 11 mm
EM58C1214	595120	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	12 - 14 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Spessore piede rotaia (RFT)	Diametro (Ø)
EM58SN2SH	595290	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	13.5 - 155 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE